



Strettoio a vite, Apertura: 1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861600 1000
GTIN	4008158035833
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio con asta a filettatura trapezoidale e piattello di pressione inclinabile fino a 30°. Invertendo l'arco scorrevole lo strettoio può essere utilizzato per **lavori di espansione** (pressione verso l'esterno).

Uso:

Pressione di serraggio massima fino a ca. 7500 N.

Descrizione tecnica

Peso	3,8 kg
Profondità arco	120 mm
Apertura	1000 mm
Sezione trasversale della guida	28×11 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Tassello di spinta

861605