



Strettoio per serrare in parallelo (morsa), Modello: 100



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 861900 100 |
| GTIN | 4045197167545 |
| Classe articolo | 82C |

Descrizione

Esecuzione:

Con asta a filettatura trapezoidale e 2 blocchi di serraggio orientabili. I blocchi di serraggio hanno rispettivamente 3 superfici lisce e 1 con prisma a croce, pertanto possono essere utilizzati in modo universale per il **serraggio dei pezzi più disparati**.

Uso:

Per il **serraggio interno** ed **esterno** delle forme più svariate di pezzi.

Materiale:

Aste filettate e blocchi di serraggio in acciaio, bruniti.

Apertura per pressione a: 0 - 100 mm

Apertura per trazione b: 50 - 150 mm

Profondità di serraggio c: 60 mm

Forza di serraggio max.: 3000 N

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------|
| Apertura per pressione a | 0 - 100 mm |
| Profondità di serraggio c | 60 mm |
| Apertura per trazione b | 50 - 150 mm |
| Forza di serraggio max. | 3000 N |
| Tipo di prodotto | Strettoio |

