

Garant**Chiave a cricchetto quadrupla "4 in 1", Modello: 10-19****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Angolo di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D2	35 mm
Apertura ₄	19 mm
Apertura ₃	17 mm
Apertura ₂	13 mm
Dimensione apertura	metrica
Altezza massima anello h ₁	15 mm
Altezza massima anello h ₂	20 mm
Ø Massimo anello D1	26 mm
Apertura ₁	10 mm
Lunghezza complessiva L	210 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave