

**Garant****Chiave a cricchetto quadrupla "4 in 1", Modello: 8-13****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Angolo di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Ø Massimo anello D1	20,2 mm
Dimensione apertura	metrica
Apertura <sub>2</sub>	10 mm
Altezza massima anello h <sub>2</sub>	16,8 mm
Ø Massimo anello D2	24,8 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Apertura <sub>4</sub>	13 mm
Apertura <sub>3</sub>	12 mm
Altezza massima anello h <sub>1</sub>	13,8 mm
Apertura <sub>1</sub>	8 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave