

Garant**Chiave a cricchetto quadrupla "4 in 1", Modello: 16-19****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un'apertura diversa.

Angolo di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	metrica
Apertura ₁	16 mm
Apertura ₄	19 mm
Altezza massima anello h ₂	21,9 mm
Ø Massimo anello D2	33,5 mm
Apertura ₂	17 mm
Lunghezza complessiva L	230 mm
Altezza massima anello h ₁	20,2 mm
Apertura ₃	18 mm
Ø Massimo anello D1	31,5 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	sì
Tipo di prodotto	Chiave