

HOLEX**Strettoio per serrare in parallelo (morsa), Modello: 150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	861900 150
GTIN	4045197167552
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Con asta a filettatura trapezoidale e 2 blocchi di serraggio orientabili. I blocchi di serraggio hanno rispettivamente 3 superfici lisce e 1 con prisma a croce, pertanto possono essere utilizzati in modo universale per il **serraggio dei pezzi più disparati**.

Uso:

Per il **serraggio interno** ed **esterno** delle forme più svariate di pezzi.

Materiale:

Aste filettate e blocchi di serraggio in acciaio, bruniti.

Apertura per pressione a: 0 - 150 mm

Apertura per trazione b: 50 - 200 mm

Profondità di serraggio c: 100 mm

Forza di serraggio max.: 3500 N

Descrizione tecnica

Apertura per trazione b	50 - 200 mm
Forza di serraggio max.	3500 N
Profondità di serraggio c	100 mm
Apertura per pressione a	0 - 150 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

