



Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante con cappuccio a pressione speciale, Apertura: 800mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861310 800
GTIN	4008158007663
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all'usura con filettatura trapezoidale. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile. Orientabile fino a 35°.

Uso:

Per sollecitazioni elevate nel serraggio di pezzi in carpenteria, officine di fabbri, costruzioni di autocarri, ingegneria meccanica, ecc. Il cappuccio a pressione speciale orientabile consente il serraggio di pezzi inclinati. **Pressione di serraggio massima fino a ca. 22000 N.**

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	40×20 mm
Apertura	800 mm

Peso	8,4 kg
Profondità arco	175 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Cappuccio a pressione incluso materiale di fissaggio	861130
Mandrino con traversino e cappuccio a pressione	861340