



Strettoio a vite per saldatori, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	862310 1
GTIN	4008158015439
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di grande qualità con asola di collegamento per cavo elettrico del saldatore sulla ganascia superiore. Robusta asta filettata con piattello di pressione a sfere orientabile. Strettoio zincato lucido.

Descrizione tecnica

Apertura	150 mm
Profondità arco	80 mm
Per intensità di corrente massima	400 A
Sezione guide	25×6 mm
Tipo di prodotto	Strettoio