



## Strettoio a vite per saldatori, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	862310 2
GTIN	4008158031743
Classe articolo	83K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di grande qualità con asola di collegamento per cavo elettrico del saldatore sulla ganascia superiore. Robusta asta filettata con piattello di pressione a sfere orientabile. Strettoio zincato lucido.

### Descrizione tecnica

Apertura	150 mm
Sezione guide	30×8 mm
Per intensità di corrente massima	600 A
Profondità arco	60 mm
Tipo di prodotto	Strettoio