

Hartig

**Micrometro per interni con becchi, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426900 75-100
GTIN	4250099624038
Classe articolo	46P

**Descrizione****Esecuzione:**

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

**Accessori speciali:**

Anelli di riscontro n. art. 484030.

**Nota:**

Esecuzione con campo di misura fino a 600 mm su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø Tamburo graduato	21 mm
Lettura	0,01 mm
Limite di errore	3 µm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B4

Tipo di prodotto

Micrometro con becchi per interni

**Servizi**Rapporto di taratura Micrometro con becchi per interni  
Campo di misura massima 75 mm

022360 75

**Accessori**

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm

484030 60

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 5 mm

484030 5

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm

484030 90

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 275 mm

484030 275

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm

484030 20

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 26 mm

484030 26

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm

484030 35

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 36 mm

484030 36

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 8 mm

484030 8

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm

484030 9

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm

484030 7

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm

484030 11

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm

484030 14

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 19 mm	484030 19
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 85 mm	484030 85
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 17 mm	484030 17
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 175 mm	484030 175
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 46 mm	484030 46
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 32 mm	484030 32
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm	484030 12
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm	484030 40
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 150 mm	484030 150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm	484030 16
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 100 mm	484030 100
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 3 mm	484030 3
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 4 mm	484030 4
	484030 75

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm

484030 70

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 34 mm

484030 34

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm

484030 15

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 125 mm

484030 125

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm

484030 80

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm

484030 30

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 38 mm

484030 38

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm

484030 25

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 6 mm

484030 6

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 44 mm

484030 44

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm

484030 50

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 28 mm

484030 28

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 42 mm

484030 42

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 24 mm

484030 24

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm

484030 95

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm

484030 18

484030 225

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 225 mm

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm

484030 65

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 13 mm

484030 13

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 200 mm

484030 200