

Hartig

**Micrometro per interni con becchi, Intervallo di misurazione: 50-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	426900 50-75
GTIN	4250099624021
Classe articolo	46P

**Descrizione****Esecuzione:**

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

**Accessori speciali:**

Anelli di riscontro n. art. 484030.

**Nota:**

Esecuzione con campo di misura fino a 600 mm su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø Tamburo graduato	21 mm
Limite di errore	3 µm
Lettura	0,01 mm
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B4

Tipo di prodotto

Micrometro con becchi per interni

**Servizi**Rapporto di taratura Micrometro con becchi per interni  
Campo di misura massima 75 mm

022360 75

**Accessori**

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm

484030 7

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 175 mm

484030 175

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm

484030 11

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 16 mm

484030 16

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm

484030 40

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm

484030 35

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 3 mm

484030 3

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 38 mm

484030 38

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 46 mm

484030 46

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 275 mm

484030 275

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 17 mm

484030 17

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm

484030 70

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 36 mm

484030 36

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 42 mm	484030 42
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm	484030 75
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 100 mm	484030 100
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 125 mm	484030 125
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 225 mm	484030 225
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 150 mm	484030 150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 200 mm	484030 200
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 32 mm	484030 32
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 95 mm	484030 95
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm	484030 18
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 13 mm	484030 13
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm	484030 90
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 15 mm	484030 15
	484030 20

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 24 mm

484030 24

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 34 mm

484030 34

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm

484030 55

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm

484030 80

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 4 mm

484030 4

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm

484030 60

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 6 mm

484030 6

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm

484030 14

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 8 mm

484030 8

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 26 mm

484030 26

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm

484030 9

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm

484030 12

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm

484030 30

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 5 mm

484030 5

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 19 mm

484030 19

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm

484030 65

484030 28

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 28 mm

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm

484030 25

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 44 mm

484030 44

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 85 mm

484030 85