



Tenditori a squadra, Apertura massima: 90mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	862500 90
GTIN	4008158016832
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base in ghisa malleabile con superfici di supporto fisse e accuratamente lavorate (angolo di serraggio 90°). Ganascia mobile per **materiali con varie sezioni**.

Uso:

Per il serraggio angolare di precisione di pezzi in caso di saldatura oppure per lavori di montaggio.

Descrizione tecnica

Passaggio massimo	60 mm
Peso	3,8 kg
Apertura massima	90 mm
Altezza ganasce	35 mm
Tipo di prodotto	Tenditori a squadra

