



Set di punte corte in HSS HOLEX CleverDrill n. art. 113005, tipo N con cassetta, non rivestito, Modello: 1-10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	113510 1-10
GTIN	4045197972866
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Il set è composto da punte corte n. art. 113005.
 Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.
 Passaggio interno per LR: no
 Codolo: Codolo cilindrico
 Area di foratura: 1 - 10 mm
 Numero di punte: 19
 Punta a misure crescenti di: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Codolo	Codolo cilindrico
Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Area di foratura	1 - 10 mm

Scheda tecnica

Numero di punte	19
Numero taglienti Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 1897
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Passaggio interno per LR	no
in cassetta	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	63 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2 mm	113005 2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5 mm	113005 5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 10 mm	113005 10
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7 mm	113005 7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6 mm	113005 6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9 mm	113005 9
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4 mm	113005 4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8 mm	113005 8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3 mm	113005 3