

**Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: GLI18300****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta lampada a LED a batteria da 18 V con testa pieghevole. 6 potenti LED da 300 Lumen e durata illuminazione molto lunga.

Applicazione flessibile grazie alle diverse posizioni di illuminazione.

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	GLI 18V-300
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso senza batteria	300 g

Corrente di illuminazione	300 lm
Lampadine	Modulo LED
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Zona ATEX	Nessuna
Attributo del nome del prodotto	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073853 B18
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073851 B18
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV