



## Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18,0 V, Modello: M18ONESLSP



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine 073211 M18ONESLSP

GTIN

Classe articolo 07A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata.

- **Tecnologia ONE-KEY™ per impostazioni avanzate e per un controllo della lampada fino a 15 m di distanza senza l'ausilio di fili.**
- **Luminosità e durata ottimizzate con regolazione della potenza tra 0 e 4400 Lumen.**
- **Programmazione del timer automatico (la lampada si accenderà e si spegnerà automaticamente all'ora indicata).**
- **Comando elettronico della luce a 180° e a 360° per illuminare superfici o ambienti.**
- **Irida: utilizzo tramite batteria REDLITHIUM-ION™ M18™ o semplice cavo.**

Questa lampada da lavoro offre un'illuminazione completa a 360° e risulta essere quindi la soluzione ideale per l'illuminazione diffusa e i lavori sopratesta.

- **TRUEVIEW™: soluzione per l'illuminazione estremamente efficiente.**
- **Foro rinforzato e gancio di metallo autocentrante per fissare la lampada su perni o tubi.**
- **In caso di collegamento via cavo è possibile collegare in serie più lampade.**

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

**Fornitura:**  
**Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.**

## Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	M18ONESLSP-0
Angolo di riflessione	180 - 360 grado
Grado di protezione IP	IP 54
Corrente di illuminazione Livello 2	2100 lm
Durata	8 h
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso senza batteria	4700 g
Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione	4400 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Zona ATEX	Nessuna
Attributo del nome del prodotto	18,0 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

## Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C