

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-818, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094358 9       |
| GTIN            | 10076490478541 |
| Classe articolo | 04P            |

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-818. Con rivestimento innovativo per una durata tripla rispetto ai guanti simili. Materiale di supporto nylon spandex con tecnica di lavorazione **a 18 maglie** per la massima sensibilità tattile nei lavori di precisione. **Priva di siliconi e lattice**. Particolarmente adatto per manipolazione di componenti sensibili, montaggio di precisione di piccole viti, dotazione di linee di produzione.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Presa da bagnati       | buona        |
| Privi di DMF           | no           |
| Sensibilità tattile    | Ottima       |
| Materiale rivestimento | Nitrile / PU |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Privo di siliconi                  | no                    |
| Misure guanti da lavoro            | 9                     |
| Indossabilità                      | Ottima                |
| Protezione contro il calore        | non disponibile       |
| Traspirazione                      | Ottima                |
| Presa se sporchi d'olio            | buona                 |
| Serie                              | HyFlex®               |
| Tipo di guanto                     | Guanti multiuso       |
| Categoria di protezione            | Categoria II          |
| Abbigliamento standard             | Oeko-Tex Standard 100 |
| Contenuto                          | 12                    |
| Caratteristiche guanti             | Privi di silicone     |
| Caratteristiche guanti             | senza lattice         |
| Caratteristiche guanti             | Ipoallergenico        |
| Caratteristiche guanti             | Privi di DMF          |
| EN 388                             | 3121A                 |
| Materiale supporto                 | Nylon spandex         |
| Rivestimento                       | Schiuma di nitrile    |
| Variante del rivestimento          | Palmo                 |
| Campo di applicazione              | Precisione            |
| Lunghezza                          | 200 mm                |
| Colore                             | blu                   |
| Peso                               | 16,5 g                |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G                   |
| Utilizzo                           | riutilizzabile        |
| Materiale                          | Schiuma di nitrile    |
| Categoria di protezione antitaglio | A                     |
| Tipo di prodotto                   | Guanti multiuso       |

