

Garant**Inserto di serraggio Dual con Gripp, Per larghezza ganasce: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362392 125
GTIN	4045197973108
Classe articolo	31S

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata precisione di serraggio. Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego della piastra. Forma dei denti ottimizzata per una forza di tenuta elevata. Ganasce reversibile con 2 stadi di serraggio. Uno stadio di serraggio con altezza di 3 mm e uno con altezza di 5 mm.

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce b	12 mm
Altezza ganasce h	40 mm
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	HD-Allmatic
Per codice a colori	HD-HOLEX
Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	LCV125G

Per codice a colori	TC
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	Morsa HD
Per larghezza ganasce	125 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite