



## Ganascia a gradino mobile, Per modello: 200



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361450 200
GTIN	4250364403399
Classe articolo	34A

### Descrizione

**Esecuzione:**

Ganascia mobile.

Dim. 90, 125 e 160 con **sistema di cambio rapido con un click**, per il n. art. 361440 disponibile solo nelle Dim. 90 e 125.

**Uso:**

Per il serraggio di pezzi prelavorati in parallelo. Filettatura M10 e M6 per l'attacco di ganasce con sistema di sostituzione rapida Click per listelli Click e ganasce.

Alloggiamento di ganasce senza profilo sul lato alto o sul lato gradino (n. art. 361950; 361960; 361970).

**Materiale:**

In acciaio temprato, superfici rettificate.

**Per:**

Tutti i modelli TC, LC, Garant-NC, titanio e versione precedente NC.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio. 1 ganascia per interni ed esterni.

### Descrizione tecnica

Lunghezza $l_1$	65 mm
Altezza $h_1$	25 mm

Lunghezza ganasce l	115 mm
Altezza ganasce h	60 mm
Larghezza ganasce b	200,4 mm
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	NC8
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite