

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-816, Misure guanti: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094356 7
GTIN	10076490449992
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-816. Guanto estremamente sottile e robusto grazie alla **tecnica di lavorazione a 18 maglie. Durata e resistenza all'abrasione elevate** grazie al rivestimento in espanso con FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Privo di solventi e materiali tossici**, certificato secondo lo standard Oeko-Tex. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri con requisiti elevati di precisione, montaggio finale di motori elettrici, impianti di climatizzazione e complesso di cavi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	HyFlex®
Misure guanti da lavoro	7
Categoria di protezione	Categoria II

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 388	4121A
Materiale supporto	Nylon spandex
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	219 mm
Colore	nero / blu
Peso	20,4 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Schiuma di nitrile
Categoria di protezione antitaglio	A
Tipo di prodotto	Guanti multiuso