

**Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto,, Aperture: 24X27mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614843 24X27 |
| GTIN | 4045197973368 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dimensione apertura | Metrica |
| Lunghezza complessiva L | 330 mm |
| Apertura ₂ | 27 mm |
| Altezza massima anello h ₁ | 30 mm |
| Ø Massimo anello D2 | 60 mm |
| Ø Massimo anello D1 | 48 mm |
| Apertura ₁ | 24 mm |
| Altezza massima anello h ₂ | 34 mm |
| Numero di denti | 72 |
| Angolo di registro | 5 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio. |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Superficie | es. opaca cromata |
| Anello curvato | sì |
| Cricchetto reversibile | no |
| Tipo di prodotto | Chiave |