

**Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto,, Aperture: 30X32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Apertura ₁	30 mm
Ø Massimo anello D1	60 mm
Altezza massima anello h ₂	35 mm
Altezza massima anello h ₁	34 mm
Apertura ₂	32 mm
Lunghezza complessiva L	380 mm
Ø Massimo anello D2	64,5 mm
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio.

Superficie	es. opaca cromata
Anello curvato	sì
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave