



Disco abrasivo CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Modello: D852



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566368 D852
GTIN	4007220068380
Classe articolo	55K

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, con rivestimento diamantato legato galvanicamente su tutta la superficie.

Uso:

Per la lavorazione di materiali molto duri, come titanio, leghe a base di nichel, ghisa, metallo duro, ceramica e materiali compositi in fibra. Per la lavorazione di superfici e bordi, la lavorazione di punti di saldatura e le sbavature. Incluso set di flange di serraggio n. art. 566365.

Velocità periferica max.: 40 m/s

Ø foro: 22,23 mm

Descrizione tecnica

Ø foro	22,23 mm
Sigla materiale abrasivo	D
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Angolo di registrazione consigliato	5-15 grado

Velocità periferica max.	40 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
a secco	idoneo		