



Avvitatore ad impulsi a batteria, Modello: M18ONEFF34



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri. Avvitatore a percussione a batteria con anello elastico che fornisce una coppia di serraggio fino a 1627 Nm e sostituisce gli apparecchi per cavi e aria compressa. DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.

- **Struttura compatta.**
- **Livello 4 per un mix ottimale tra prestazioni e precisione in caso di allentamento delle viti.**
- **Potente coppia a 1627 Nm.**

- **Supporto per anello elastico di spallamento 3/4 pollici.**
- **App ONE KEY™ per la personalizzazione delle impostazioni utensili.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & Security consente, fra le altre cose, di visualizzare l'ultima posizione dell'apparecchio.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza.

Vantaggi:

DRIVE CONTROL™.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, custodia HD e clip da cintura.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

Descrizione tecnica

Capacità batteria	5 Ah
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 1850 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Coppia massima 3 ^a velocità	1627 Nm
Coppia massima 4 ^a velocità	1627 Nm
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Coppia massima 1 ^a velocità	250 Nm
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M33
Denominazione originale prodotto	M18ONEFHIWF34-502X
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Peso	3,2 kg
Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 2400 min ⁻¹
Numero di colpi 4 ^a velocità	0 - 2400 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 850 min ⁻¹
Coppia massima 2 ^a velocità	500 Nm
Dimensione portautensile	3/4 pollici

Collegamento app	OneKey
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC