

**Paio di guanti Sahara® 100, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094413 10
GTIN	4008198710004
Classe articolo	04Q

Descrizione**Esecuzione:**

Sahara® 100. Guanto in maglia in cotone con bordo a costa e rivestimento 3/4 in nitrile per una protezione comoda e sicura quando si manipolano pezzi oleosi e umidi. **Standard Oeko-Tex 100** e a norma UE 1935/2004 per **uso alimentare**. Particolarmente indicato per la manipolazione di pezzi umidi o oleosi, per fabbri, giardinaggio, edilizia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Traspirazione	moderata
Privi di DMF	sì
Indossabilità	buona
Denominazione originale prodotto	Sahara 100

Protezione contro il calore	non disponibile
Misure guanti da lavoro	10
Materiale rivestimento	Nitrile
Sensibilità tattile	moderata
Presi da bagnati	Ottima
Presi se sporchi d'olio	moderata
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	13
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	senza lattice
Proprietà elettrostatiche	0,9 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Materiale supporto	Cotone
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	240 - 260 mm
Colore	giallo
Peso	81 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	1
Tipo di prodotto	Guanti multiuso