

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-528, Misure guanti: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094487 7
GTIN	10076490448551
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-528. Guanto antitaglio leggero e ipoallergenico con filo INTERCEPT™ con **tecnologia a filo continuo a 18 maglie** per una buona destrezza e una buona presa quando si afferrano componenti piccoli e anche leggermente oleosi.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	7
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti

Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
EN 388	3X32B
Materiale supporto	INTERCEPT™
Rivestimento	Nitril
Materiale	Nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / blu
Peso	26,4 g
Lunghezza	230 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio