

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-541, Misure guanti: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094563 7
GTIN	10076490458581
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-541. Guanto leggerissimo con tecnologia di lavorazione a 18 maglie e al tempo stesso protezione antitaglio elevata (classe D a norma EN 388:2016) grazie all'utilizzo combinato di filo INTERCEPT™ e KEVLAR®. Rivestimento in schiuma di nitrile sottile e robusto. Ideale per il montaggio di piccoli componenti metallici affilati e la manipolazione di breve durata di oggetti caldi fino a 100° C.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Categoria di protezione antitaglio: D

Colore: nero / grigio

privo di siliconi: sì

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	7
Privo di siliconi	sì

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Lavaggio	Colorati 40 °C
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	INTERCEPT™, Kevlar
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Materiale	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Peso	24 g
Lunghezza	196 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio