

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-542, Misure guanti: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094568 11
GTIN	10076490449596
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-542. Guanto con protezione antitaglio estremamente elevata di classe F. Speciale struttura con peso ridotto per un comfort elevato e una buona mobilità delle dita. Il dorso traspirante e il rivestimento in nitrile insensibile allo sporco consentono la manipolazione di breve durata di oggetti caldi fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Privo di siliconi	sì
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	12

Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	senza lattice
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	INTERCEPT™
Rivestimento	Nitril
Materiale	Nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero
Norma	EN 407
Peso	30,9 g
Resistenza al calore fino a	100 °C
Lunghezza	213 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio