



Paio di guanti HyFlex® 11-542, Misure guanti: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094568 9
GTIN	10076490449572
Classe articolo	04P

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-542. Guanto con protezione antitaglio estremamente elevata di classe F. Speciale struttura con peso ridotto per un comfort elevato e una buona mobilità delle dita. Il dorso traspirante e il rivestimento in nitrile insensibile allo sporco consentono la manipolazione di breve durata di oggetti caldi fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Privo di siliconi	sì
Misure guanti da lavoro	9
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	12

Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Caratteristiche guanti	senza lattice
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	INTERCEPT™
Rivestimento	Nitril
Materiale	Nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero
Norma	EN 407
Peso	30,9 g
Resistenza al calore fino a	100 °C
Lunghezza	213 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio