

3M**Disco abrasivo per levigatrici (CER) Hookit 775L multiforo, Ø 125 mm, Grana: 320****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 567791 320 |
| GTIN | 50076308470819 |
| Classe articolo | 53M |

Descrizione**Esecuzione:**

Con **robusta pellicola di supporto**. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci.

Vantaggi:

- **Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto.**
- **Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.**

Uso:

Utilizzabile a secco e a umido su legno, vernice, metallo e superfici di plastica.

Grana abrasiva di precisione **Cubitron™ II**, vantaggiosa sulle grandi superfici (lavorazione di lamiera) per l'**asportazione rapida** e la **finitura superficiale più uniforme**.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Serie | 775L |
| Materiale abrasivo | Cubitron™ II |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Attributo del nome del prodotto | Ø 125 mm |
| Velocità periferica massima | 40 m/s |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Vernice | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |