

Honeywell

Paio di guanti Diamond Black Skin B, Misure guanti: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094498 7
GTIN	3603835656663
Classe articolo	09A

Descrizione

Esecuzione:

Diamond Black Skin B. Il guanto antitaglio è dotato di un rivestimento in schiuma di nitrile con finitura speciale per una buona presa e la massima libertà di movimento delle dita, con un affaticamento minimo. **Tecnologia di lavorazione a 18 maglie.** Ideali per i lavori in ambienti leggermente oleosi.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B
privo di siliconi: sì

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
privo di siliconi	sì
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Categoria di protezione	Categoria II
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
EN 388:2016	4X42B
Materiale supporto	Dyneema®
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Campo di impiego	Universale
Colore	nero
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio