



Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl avvitatore angolare cilindrico, Modello: 71126860



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	071120 71126860
GTIN	4014586887968
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvitatori a impulsi FEIN ACCU TEC sono realizzati per le massime esigenze in termini di avvitature precise nella produzione in serie.

- **Motori EC senza spazzole con durata notevolmente superiore e riduzione dei costi di manutenzione fino all'80%.**
- **Ritardo di riaccensione dopo l'avvitatura per evitare la "post-avvitatura".**
- **Blocco alla riaccensione in caso di carica della batteria insufficiente per il processo di avvitatura.**
- **Minori tolleranze di serraggio per una elevata qualità di avvitatura.**
- **Coppie di serraggio precise e costanti indipendentemente dal caso di avvitatura.**
- **Avvitatori a prova di collaudo, valore CmK > 1,67 ± 10% (riferito a 6 Sigma) secondo ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

La coppia di allentamento è superiore del 25% alla coppia di serraggio.

Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl per una programmazione semplice e personalizzata da PC mediante adattatore di programmazione (n. art. 071135 Dim. 92604163).

Parametri programmabili a piacere: numero di giri, senso di rotazione, angolo di rotazione, soglia di coppia e tempo.

Fino a 5 fasi di programma. Adattamento preciso al corrispondente caso di avvitatura.

Disattivazione di fine corsa mediante frizione meccanica. Ideale per ottimizzazione di processi e tempi.

Avvitatore a impulsi con batteria agli ioni di litio. Senza manutenzione fino a 500.000 avvitature.

Fornitura:

Viene fornito il solo avvitatore **senza batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare**. Ordinare batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare compatibili con l'apparecchio.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832.

Gli strumenti di controllo della coppia sono disponibili a partire dal n. art. 654300.

Per i sensori della coppia/dell'angolo di rotazione vedi n. art. 654381.

Servizio di taratura su richiesta.

Descrizione tecnica

Campo di coppia	3 - 12 Nm
Testa angolare adatta	071133 18020; 21020; 14010
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Denominazione originale prodotto	ASW 18-12 PC
Struttura del motore	Motore EC senza spazzole
Campo del numero di giri	75 - 1020 min ⁻¹
Forma	Avvitatore angolare cilindrico
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Peso con batteria	1 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti dinamometrici "TST" Coppia max. 25 Nm	654300 25
Adattatore di programmazione Modello 92604163	071135 92604163
	073835 FE18

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria
FE18 V

Testa angolare per ASW 18 Modello 21020

071133 21020

Dispositivo elettronico di controllo per chiavi
dinamometriche "TTT"

654340

Testa angolare per ASW 18 Modello 18020

071133 18020

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria
FE18 V

073837 FE18

Utensile di regolazione ACCU TEC Modello ESTW

071119 ESTW