

Hartig

Micrometro con piattelli di misura Ø 25mm, Campo di misura: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Piattelli di misura in acciaio temprato in esecuzione piana **senza ispessimento**. Stelo temprato e rettificato. Precisione superiore a **DIN 863**. Bloccaggio con dispositivo di serraggio. Con frizione e guancialini isolanti. Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Uso:

Per la misura degli ingranaggi a partire dal modulo 0,6.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/100 mm
Taratura	B1
Esecuzione stelo	temprato, rettificato
Ø Stelo	8 mm
Letture	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	24 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Esecuzione elementi di lettura	inciso, nero
Fissaggio	mediante dispositivo di bloccaggio
Esecuzione elementi di comando	Prolunga del blocchetto

Limite di errore	4 μm
Norma	Norma interna
Frizione sensitiva	sì
Piattello di misura	sì
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25