

ejendals

Paio di guanti di protezione dal freddo Tegera® 117, Misure guanti: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094821 7
GTIN	7392626010611
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 117. **Comodo guanto di protezione dal freddo** in pelle caprina pieno fiore e nylon. Robustezza grazie agli **elementi di rinforzo** su dita e pollice. Adatto ai lavori di precisione grazie alla **straordinaria sensibilità tattile**. Con chiusura a strappo.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Tegera® 117. **Comodo guanto di protezione dal freddo** in pelle caprina pieno fiore e nylon. Robustezza grazie agli **elementi di rinforzo** su dita e pollice. Adatto ai lavori di precisione grazie alla **straordinaria sensibilità tattile**. Con chiusura a strappo.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Uso Testo pubblicitario:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti di protezione dal freddo
Caratteristiche guanti	Chiusura a strappo
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Contenuto	12
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Norma	EN 511
Lunghezza	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Materiale supporto	Pelle caprina pieno fiore, nylon
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Colore	bianco / nero
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dal freddo