

**Avvitatore a cricchetto a batteria, Modello: M12FIR12-0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Classe articolo	03L

**Descrizione****Esecuzione:****Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE**

- **Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**

Struttura compatta per un rapido accesso in tutte le applicazioni, come ad es. nei lavori su motori o trasmissioni.

Motore senza spazzole POWERSTATE™ con corpo e trasmissione rinforzati per una durata elevata. Elettronica REDLINK PLUS™ per una gestione intelligente della potenza.

**Vantaggi:**

Elettronica REDLINK PLUS™.

**Fornitura:****Senza batteria e caricabatterie.**

Incluso attacco da 1/2 pollice su adattatore da 3/8 pollice.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e n. art. 073839.

**Descrizione tecnica**

Numero massimo giri 1 velocità	0 - 175 min <sup>-1</sup>
Utilizzo tipico	Strong
Peso	1,5 kg
Coppia massima duro	81 Nm
Portautensile	Quadro da 1/2 pollici
Denominazione originale prodotto	M12FIR12-0
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Forma	Avvitatore a cricchetto
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensione batteria	12 V
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Avvitatori

## Accessori

Starter set a batteria Modello M12NRG4	073839 M12NRG4
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M4B2/M12B2 Tipo batteria MB12	073814 MB12