



Estrattore a due bracci, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880100 5
GTIN	4021176009846
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari Ø. Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 105 - 750 mm

Apertura interna: 340 - 1000 mm

Prof. di serraggio fino a: 700 mm

Potenza: 15 t

Descrizione tecnica

Apertura esterna	105 - 750 mm
Potenza	15 t

Apertura interna	340 - 1000 mm
Prof. di serraggio fino a	700 mm
Numero di ganci	2
Esagono esterno	41 mm
Coppia max.	650 Nm
Peso	47 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a due bracci