



Paio di guanti KX-10 OBSIDIAN, Misure guanti: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094318 9
GTIN	6920790166684
Classe articolo	02H

Descrizione

Esecuzione:

Guanto antitaglio aderente e leggero di classe 5 con rivestimento misto in poliuretano e nitrile per una buona presa.

- **Materiale di supporto in HPPE senza cuciture con tecnologia di lavorazione a 18 maglie.**
- **Piega del pollice rinforzata per una maggiore durata.**
- **Polsini elastici con bordo a costa.**

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Contenuto	1
Lavaggio	Colorati 40 °C

Asciugatura	Asciugatura ad aria
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	255 mm
Colore	nero / marrone
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti multiuso