



## Estrattore a tre bracci, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880130 1
GTIN	4021176013393
Classe articolo	83U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari Ø. Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

#### Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 27 - 90 mm

Apertura interna: 70 - 140 mm

Prof. di serraggio fino a: 100 mm

Potenza: 6 t

### Descrizione tecnica

Apertura interna	70 - 140 mm
Prof. di serraggio fino a	100 mm

Apertura esterna	27 - 90 mm
Potenza	6 t
Esagono esterno	17 mm
Coppia max.	80 Nm
Numero di ganci	3
Peso	1,53 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci

## Accessori

Ricambi prolungati per estrattori tre bracci Modello 1/200 mm	880320 1/200
Asta filettata di ricambio Modello 1	880150 1
Ricambi per estrattori tre bracci Modello 1/100 mm	880220 1/100
Ricambi per estrattori due bracci Modello 1/100 mm	880200 1/100