

**Set di guanti monouso, Misure guanti: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094787 9
GTIN	4062406369774
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto monouso in nitrile con punte delle dita testurizzate. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2). Distributore da 100 pezzi.
Set di guanti monouso **in distributore**. Categoria III.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Categoria di protezione	Categoria III
Tipo di guanto	Guanto monouso
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 374	modello B (JKPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKPT
Materiale	Nitrile

Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto	Nitril
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Spessore	0,13 mm
Lunghezza	240 mm
Contenuto	100
Colore	blu
Campo di applicazione	Precisione
AQL	1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso