

**HOLEX****Set di guanti monouso, Misure guanti: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094785 8
GTIN	4045197974815
Classe articolo	02H

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanto monouso in nitrile con punte delle dita testurizzate. Senza polvere. AQL 1,5 (EN 374-2). Distributore da 100 pezzi.  
Set di guanti monouso **in distributore**. Categoria III.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	8
Tipo di guanto	Guanto monouso
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 374	Typ B (KPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	KPT
Materiale	Nitrile

Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto	Nitril
Variante del rivestimento	Nessun rivestimento
Spessore	0,07 mm
Lunghezza	240 mm
Contenuto	100
Colore	nero
Campo di applicazione	Precisione
AQL	1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso