



## Trapano avvitatore a batteria con sistema FlexiClick, Modello: GSR1860FC



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Classe articolo	03B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria

- **Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luce a LED per illuminare l'area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.**
- **Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.**
- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.**
- **Rivestimento morbido.**

Possibilità di allestimento successivo con **Connectivity** Modul. Massima flessibilità e lavori precisi anche in punti di difficile accesso grazie all'**attacco a eccentrico o esagonale** intercambiabile. Per forature a percussione nel calcestruzzo con energia d'urto di 1 Joule grazie all'**attacco per martello perforatore SDS Plus. Lunghezza della testina, incluso portabit solo 147 mm.**

#### Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 5,0 Ah, caricabatterie, valigetta di trasporto, impugnatura supplementare. Con un'ampia varietà di attacchi regolabili nel sistema FlexiClick: mandrino, attacco esagonale, attacco a eccentrico, attacco per martello perforatore SDS Plus.

#### Nota:

Per ricambi, starter set e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 e succ. e 073866 e succ.  
Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Denominazione originale prodotto: Set GSR 18V-60FC

Struttura del motore: Motore senza spazzole

Capacità batteria: 5 A·h

Tensione batteria: 18 V

Coppia max. morbido: 31 N·m

Coppia max. duro: 60 N·m

## Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Campo numero di giri velocità 1	0 - 600 min <sup>-1</sup>
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Campo numero di giri velocità 2	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Ø max. punta elicoidale per legno	38 mm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Coppia max. morbido	31 N·m
Peso	1,7 kg
Coppia max. duro	60 N·m
Denominazione originale prodotto	Set GSR 18V-60FC
Capacità batteria	5 A·h
Ø max. punta elicoidale per acciaio	13 mm
Utilizzo tipico	Strong

## Accessori

Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073854 B18

Starter-Set Wireless Charging Modello GAL1830W

073862 GAL1830W