



Estrattore a tre bracci, Modello: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880130 10
GTIN	4021176013621
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari Ø. Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 27 - 130 mm

Apertura interna: 70 - 180 mm

Prof. di serraggio fino a: 100 mm

Potenza: 6 t

Descrizione tecnica

Potenza	6 t
Apertura interna	70 - 180 mm

Apertura esterna	27 - 130 mm
Prof. di serraggio fino a	100 mm
Numero di ganci	3
Coppia max.	80 Nm
Esagono esterno	17 mm
Peso	1,59 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci

Accessori

Ricambi per estrattori due bracci Modello 1/100 mm	880200 1/100
Ricambi prolungati per estrattori tre bracci Modello 1/200 mm	880320 1/200
Ricambi per estrattori tre bracci Modello 1/100 mm	880220 1/100
Asta filettata di ricambio Modello 1	880150 1