



Estrattore a due bracci, Modello: 1



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 880100 1 |
| GTIN | 4021176009433 |
| Classe articolo | 83U |

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari \varnothing . Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 30 - 90 mm

Apertura interna: 70 - 140 mm

Prof. di serraggio fino a: 100 mm

Potenza: 4,5 t

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------|
| Prof. di serraggio fino a | 100 mm |
| Apertura interna | 70 - 140 mm |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Apertura esterna | 30 - 90 mm |
| Potenza | 4,5 t |
| Numero di ganci | 2 |
| Coppia max. | 80 Nm |
| Esagono esterno | 17 mm |
| Peso | 1,305 kg |
| Tipo di prodotto | Estrattore a due bracci |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Asta filettata di ricambio Modello 1 | 880150 1 |
| Ricambi per estrattori tre bracci Modello 1/100 mm | 880220 1/100 |
| Ricambi per estrattori due bracci Modello 1/100 mm | 880200 1/100 |
| Ricambi prolungati per estrattori due bracci Modello 1/200 mm | 880300 1/200 |