



Estrattore a tre bracci, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	880130 2
GTIN	4021176013478
Classe articolo	83U

Descrizione

Esecuzione:

Con bracci dell'estrattore reversibili (**per lavori di estrazione esterna e interna**). Bracci dell'estrattore su traversa regolabili per pezzi di vari Ø. Traversa e bracci dell'estrattore in acciaio per utensili di qualità; asta filettata robusta con punta bilaterale (sfera e punta).

Uso:

Impiego universale per l'estrazione di cuscinetti, dischi, ruote dentate ecc. Per 880100 Dim. 5 la profondità di serraggio può essere estesa da 400 mm (normale) fino a 700 mm spostando i bracci.

Apertura esterna: 35 - 160 mm

Apertura interna: 100 - 220 mm

Prof. di serraggio fino a: 150 mm

Potenza: 7 t

Descrizione tecnica

Potenza	7 t
Prof. di serraggio fino a	150 mm

Apertura esterna	35 - 160 mm
Apertura interna	100 - 220 mm
Numero di ganci	3
Coppia max.	150 Nm
Esagono esterno	22 mm
Peso	3,815 kg
Tipo di prodotto	Estrattore a tre bracci

Accessori

Asta filettata di ricambio Modello 2	880150 2
Ricambi per estrattori due bracci Modello 2/150 mm	880200 2/150
Ricambi per estrattori tre bracci Modello 2/150 mm	880220 2/150
Ricambi prolungati per estrattori tre bracci Modello 2/300 mm	880320 2/300