



Mola abrasiva durezza J fine, AW-CER, Modello: KE1645



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 551796 KE1645 |
| GTIN | 4007220802656 |
| Classe articolo | 55E |

Descrizione

Esecuzione:

Le **mole abrasive PFERD** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive PFERD con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Mola abrasiva con gambo a **grana mista (AW-CER)** di **durezza J** in combinazione legata dolce di **corindone nobile bianco** e **corindone sinterizzato ceramico microcristallino** con elevata autoaffilatura per un'alta capacità di asportazione nella lavorazione a freddo (denominazione Pferd: AWCO). **Fine**, grana 60.

Uso:

Per la lavorazione uniforme di superleghe di difficile lavorazione come **materiali a base di titanio** e **leghe a base di nichel e cobalto**, nonché **acciaio temprato**.

Velocità di taglio consigliata 30 – 50 m/s.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Ø Testa | 16 mm |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Grana | 60 |
| Lunghezza della testina | 45 mm |
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Attributo del nome del prodotto | AW-CER |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva |