


**3M****Nastro biadesivo Power in VHB™, Denominazione originale prodotto: GPH**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

**Nastro adesivo bilaterale** ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, azione ammortizzante di vibrazioni. GPH#110GF per metalli, temperature elevate e prima della termoverniciatura. **19 mm x 3 m.**

### Uso:

Per metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche. Per interni ed esterni.

Lunghezza: 3 m

Larghezza: 19 mm

Colore: grigio

Resistenza ad alte temperature per breve tempo fino a: 230 °C

Resistenza ad alte temperature per lungo tempo fino a: 150 °C

## Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	GPH-110GF
Spessore	1,1 mm

Larghezza	19 mm
Colore	grigio
Lunghezza	3 m
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Numero nastri adesivi	1
Umidità dell'aria magazzino	40 - 65 %
Temperatura di immagazzinamento	16 - 25 °C
Forza adesiva su acciaio	3,7 N/mm
Elasticità	300 %
resistente ad alte temperature fino a	150 °C
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Montaggio
Materiale supporto	PE
Massa adesiva	Acrilato
Particolarità	resistente all'umidità
Particolarità	flessibile
Particolarità	ammortizzante
Particolarità	resistente al taglio
Particolarità	resistente alle alte temperature
Durata minima	24 mese