



Nastro biadesivo Power in VHB™, Denominazione originale prodotto: 5952F



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni. Per superfici difficili da incollare.

Uso:

Per metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche. Per interni ed esterni.

Lunghezza: 11 m

Larghezza: 19 mm

Colore: nero

Resistenza ad alte temperature per breve tempo fino a: 150 °C

Resistenza ad alte temperature per lungo tempo fino a: 90 °C

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	5952F
Spessore	1,1 mm
Lunghezza	11 m
Colore	grigio

Larghezza	19 mm
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Elasticità	300 %
Forza adesiva su acciaio	5,5 N/mm
Particolarità	ammortizzante
Particolarità	flessibile
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Numero nastri adesivi	1
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Materiale supporto	PE
Massa adesiva	Acrilato
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Durata minima	12 mese
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Attaccare
resistente ad alte temperature fino a	120 - 150 °C