

**3M****Nastro biadesivo Power in VHB™, Denominazione originale prodotto: 4991F**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083785 4991F
GTIN	4054596308541
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

**Nastro biadesivo** ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni. Ottima adesione su quasi tutti i materiali, per applicazioni universali.

### Uso:

Per metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche. Per interni ed esterni.

Lunghezza: 5,5 m

Larghezza: 19 mm

Colore: grigio

Resistenza ad alte temperature per breve tempo fino a: 150 °C

Resistenza ad alte temperature per lungo tempo fino a: 90 °C

## Descrizione tecnica

Spessore	2,3 mm
Larghezza	19 mm
Denominazione originale prodotto	4991F

Colore	grigio
Lunghezza	5,5 m
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Elasticità	300 %
Materiale supporto	PE
Applicazione	Area interna ed esterna
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Mascherare
Forza adesiva su acciaio	4,5 N/mm
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
resistente ad alte temperature fino a	90 - 150 °C
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Numero nastri adesivi	1
Massa adesiva	Acrilato
Particolarità	ammortizzante
Particolarità	flessibile
Particolarità	resistente all'umidità
Durata minima	12 mese