

3M**Nastro biadesivo Power in VHB™, Denominazione originale prodotto: 4910F**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni. Ideale per composti e materiali trasparenti (ad es. vetro).

Uso:

Per metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte materie plastiche. Per interni ed esterni.

Lunghezza: 11 m

Larghezza: 19 mm

Colore: trasparente

Resistenza ad alte temperature per breve tempo fino a: 150 °C

Resistenza ad alte temperature per lungo tempo fino a: 90 °C

Descrizione tecnica

Colore	trasparente
Larghezza	19 mm

Denominazione originale prodotto	9410F
Lunghezza	11 m
Spessore	1 mm
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Massa adesiva	Acrilato
Particolarità	resistente all'umidità
Particolarità	flessibile
Particolarità	ammortizzante
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Montaggio
Durata minima	12 mese
Elasticità	300 %
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Numero nastri adesivi	1
Materiale supporto	PE
resistente ad alte temperature fino a	90 - 150 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Forza adesiva su acciaio	2,6 N/mm