


3M**Nastro adesivo in alluminio, larghezza × lunghezza (mm×m): 50X55**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Questo morbido nastro adesivo in alluminio è particolarmente indicato per la galvanizzazione, presenta un'elevata riflessione di calore e luce ed è resistente alle intemperie e alle sostanze chimiche.

Il **3M™ 425** può essere rimosso senza lasciare praticamente residui ed è adatto sia per superfici curve che irregolari grazie alla sua incredibile flessibilità.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Larghezza	50 mm
Denominazione originale prodotto	425
Colore	argento
Lunghezza	55 m
Spessore	0,12 mm

Guaina conduttrice presente	no
Massa adesiva	Acrilato
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Materiale supporto	Alluminio
Resistenza alla trazione	4,9 N/mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Resistente ad alte temperature fino a	-55 - 155 °C
Elasticità	6 %
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	flessibile
Particolarità	resistente all'umidità
Particolarità	termoconduttivo
Durata minima	24 mese
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Forza adesiva su acciaio	0,59 N/mm
Applicazione	Rivestire
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Bordare
Applicazione	Schermare
Tipo di prodotto	Nastro adesivo