

**Ansell****Paio di guanti ActivArmr Hycron® 27-607, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094430 10
GTIN	10076490498808
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Guanto resistente** in jersey di cotone con rivestimento in nitrile per usi difficili. Elevata resistenza contro i materiali appuntiti e abrasivi. Più robusto e flessibile del PVC, durata tripla rispetto ai guanti pesanti in pelle. **Efficace barriera al grasso e all'olio.** Particolarmente adatto per pezzi fusi grezzi, pezzi di formatura in plastica, laminati, lamiere, cavi ad alte prestazioni, materiali da costruzione e legno grezzo.

Con manichetta in tela e rivestimento 3/4 per una migliore traspirabilità.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Indossabilità	buona
Misure guanti da lavoro	10
Presenza di bagnati	buona

Presa se sporchi d'olio	buona
Traspirazione	moderata
Protezione contro il calore	non disponibile
Privo di siliconi	sì
Sensibilità tattile	moderata
Privi di DMF	no
Materiale rivestimento	Nitrile
Serie	Hycron®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	4221X
Materiale supporto	Cotone
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Heavy Duty
Lunghezza	246 mm
Colore	blu
Peso	57 g
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Nitril
Tipo di prodotto	Guanti multiuso